


ПАНТИ CLIP

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулиране в посока наляво-надясно се извършва безстепенно в рамките на ± 2 мм, без да е необходимо освобождаване на пантата от пластината;
- Регулиране в посока навътре-навън се извършва с освобождаване на пантата от пластината и позициониране на вратата в рамките на $+3$ мм -1 мм;
- Регулиране в посока нагоре-надолу се извършва от пластината;
- Възможност за поставяне на устройство за плавно затваряне (**BLUMOTION**) върху рамката на пантата;
- Закрепване на пантата към пластината без инструменти;
- Ъгъл на отваряне - 100° ;




Освобождава се пантата от пластината без да се развива докрай стопорния винт и без да се натиска **Clip** пластината. Вратата се премества на желаната позиция и отново се затяга стопорния винт.



ПЛАСТИНИ CLIP

СЪВМЕСТИМОСТ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ, ВИДОВЕ

- Съвместими с всички видове панти **CLIP top BLUMOTION**, **CLIP top** и **CLIP**;
- Пластини за предварително разпробити отвори в страницата (пластини с дюбел).
- Регулиране в посока нагоре-надолу се извършва с освобождаване на пластината от страницата и позициониране на вратата в рамките на ± 3 мм (за пластини директен монтаж) и ± 2 мм (за пластини с дюбел);



Регулирането в посока нагоре-надолу при пластини **CLIP** се извършва като пластината се освобождава от страницата и врата се премества на желаната позиция. След това пластината отново се затяга. Диапазонът на регулиране е различен за пластината без дюбел от този за пластината с дюбел (вижте по-горе).



За облекчаване на монтажа на пантите и пластините предлагаме специални шаблони:

Шаблон за пластини без дюбел - **65.5300** - стр.88;

Шаблон за пластини с дюбел - **65.5070** - стр.87;

Щангов шаблон за панти и пластини - **65.9500** - стр.88.



Панти CLIP за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил



- Рамото на пантата се закрепва към пластината без инструменти
- Върху рамото на панта 71M2550B има възможност за монтиране на **BLUMOTION** 973A0500
- Върху рамото на панта 71M2650B има възможност за монтиране на **BLUMOTION** 973A0600
- Върху рамото на панта 71M2750B има възможност за монтиране на **BLUMOTION** 973A0700
- Ъгъл на отваряне 100°



Цена за комплект със съответната пластина			
Clip без дюбел отместв. 0мм	Clip с дюбел отместв. 0мм	Clip top без дюбел отместв. 0мм	Clip top с дюбел отместв. 0мм

ПАНТА	Схема	Артикул	Цена за комплект със съответната пластина							
			Код	173L6100	Код	174E6100	Код	173H7100	Код	174H7100
Покрит кант Ъгъл на отваряне 100°		71M2550B	5172	1,58 лв	5173	1,71 лв	5174	2,08 лв	5175	2,42 лв
Полупокрит кант Ъгъл на отваряне 100°		71M2650B	5176	1,87 лв	5177	1,98 лв	5178	2,36 лв	5179	2,69 лв
Открит кант Ъгъл на отваряне 100°		71M2750B	5180	1,88 лв	5181	1,99 лв	5182	2,37 лв	5183	2,71 лв
Покрит кант Ъгъл на отваряне 100° Без пружини		70M2550 за TIP-ON	9321	2,03 лв	9322	2,14 лв	9323	2,64 лв	9324	2,77 лв
Полупокрит кант Ъгъл на отваряне 100° Без пружини		70M2650 за TIP-ON	9325	2,29 лв	9326	2,40 лв	9327	2,90 лв	9328	3,04 лв
Открит кант Ъгъл на отваряне 100° Без пружини		70M2750 за TIP-ON	9329	2,32 лв	9330	2,41 лв	9331	2,92 лв	9332	3,06 лв

За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено

Цени с ДДС